

**Morsekonusrival, ubelagt, MK: MK4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Artikelklasse	120

Beskrivelse**Udførelse:**

Ligenotet, med cylindrisk skaft og firkant.

Anvendelse:

Til bearbejdning af koniske eller trinvist forarbejdede borer til morsekonusskafter.

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	20 mm
Samlet længde L	179 mm
Skærlængde L _c	119 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 204
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminium (med korte spåner)	egnet
Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet