

**HOLEX****Båndsavklinger af metal 27×3660, Tænder pr. tomme: 5/6H****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 173755 5/6H   |
| GTIN                | 4045197275677 |
| Artikelklasse       | 12S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HOLEX – produktionsbåndsavklinge** med høj skæreeffekt.

**Anvendelse:**

**Kombifortanding 0°** – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

**Kombifortanding 10° – Universel** til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

**Normalfortanding 0°** – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

**Normalfortanding 10°** – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

**Bemærk:**

**Indkøring af et nyt bånd:** Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

**Teknisk beskrivelse**

|            |         |
|------------|---------|
| Tykkelse   | 0,9 mm  |
| Længde     | 3660 mm |
| Bredde     | 27 mm   |
| Fortanding | combi   |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Spånvinkel     | 10 grader              |
| Skæremateriale | HSS Co 8               |
| Produkttype    | Båndsavklinge af metal |