



Båndsavklinger af metal 27×3660, Tænder pr. tomme: 10/14



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 173755 10/14 |
| GTIN | 4045197275738 |
| Artikelklasse | 12S |

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX – produktionsbåndsavklinge med høj skæreeffekt.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

Kombifortanding 10° – Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

Normalfortanding 0° – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

Normalfortanding 10° – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|----------|
| Tykkelse | 0,9 mm |
| Bredde | 27 mm |
| Længde | 3660 mm |
| Spånvinkel | 0 grader |

| | |
|----------------|------------------------|
| Fortanding | combi |
| Skæremateriale | HSS Co 8 |
| Produkttype | Båndsavklinge af metal |