



Styretap, Størrelse/tap-Ø: 1/13mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156750 1/13
GTIN	4033591016576
Artikelklasse	16C

Beskrivelse

Udførelse:

Styretap, fast: gasnitreret, fint drejet.

Roterende tap: kanthærdet, slebet.

Str. 01/2,4 til 1/8,4 – **styretap fast.**

Str. 1/8,5 til 1/18 – **roterende styr med kølemiddelboring.**

Str. 2/11,5 til 2/13 – **styretap fast.**

Str. 2/14 til 2/32 – **roterende styr med kølemiddelboring.**

Anvendelse:

Ved brug af den roterende styretap (med kølemiddelboring) str. 1 og str. 2 i holder nr. 156720 str. 1/20 ledes kølemidlet direkte til skæret af hensyn til en optimal spånfjernelse.

Teknisk beskrivelse

Tap-Ø	13 mm
Hel længde	79 mm
Skaft-Ø	6 mm
Produkttype	Styretap