



## Styretap, Størrelse/tap-Ø: 2/16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156750 2/16
GTIN	4033591016774
Artikelklasse	16C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Styretap, fast:** gasnitreret, fint drejet.

**Roterende tap:** kanthærdet, slebet.

Str. 01/2,4 til 1/8,4 – **styretap fast.**

Str. 1/8,5 til 1/18 – **roterende styr med kølemiddelboring.**

Str. 2/11,5 til 2/13 – **styretap fast.**

Str. 2/14 til 2/32 – **roterende styr med kølemiddelboring.**

#### Anvendelse:

Ved brug af den roterende styretap (med kølemiddelboring) str. 1 og str. 2 i holder nr. 156720 str. 1/20 ledes kølemidlet direkte til skæret af hensyn til en optimal spånfjernelse.

### Teknisk beskrivelse

Tap-Ø	16 mm
Hel længde	105 mm
Skaft-Ø	10 mm
Produkttype	Styretap