

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 50X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132830 50X1,5
GTIN	4045197073464
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 190 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 48,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	48,5 mm
Antal spånnoter	6
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	50 mm
Antal skær Z	6
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Samlet længde L	190 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	150 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M50×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		