

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 2,5X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 1,8 mm

Kernehul-Ø: 2,15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	2,5 mm
Kernehul-Ø	2,15 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,35 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	1,8 mm
Samlet længde L	50 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374

Gevinddybde	7,5 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M2,5×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		