

**Garant****Justerbar håndrival, Nominel Ø DC: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160500 19
GTIN	4045197250742
Artikelklasse	110

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indtil 5 mm lignotet, fra 6 mm med **venstrespiral** 7-8°. Rivalkroppen er slidset og kan ved hjælp af en skrue spredes ca. 1/100 af rival-Ø (f.eks. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Anvendelse:**

Til udvidelse af gennemgangsboringer til et lille overmål. Anvend kun de lignotede rivaler til boringer uden afbrydelse. Opbevar dem i afspændt stand.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde L <sub>1</sub>	112 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	19 mm
Skafffirkant □	14 mm
Samlet længde L	188 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	68 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 859
Spiralvinkel	7-8 grader
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		