

Garant**Justerbar håndrival, Ø DC: 27,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160600 27,5
GTIN	4045197250940
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.
Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	27,5 mm
Indstillingsområde Ø	27,5 - 31,5 mm
Skafftirkant □	14,5 mm
Skærlængde L _c	86 mm
Samlet længde L	245 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet
Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet