

Garant**Justerbar håndrival, Nominel Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 160500 12 |
| GTIN | 4045197250681 |
| Artikelklasse | 110 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Indtil 5 mm lignotet, fra 6 mm med **venstrespiral** 7-8°. Rivalkroppen er slidset og kan ved hjælp af en skrue spredes ca. 1/100 af rival-Ø (f.eks. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Anvendelse:

Til udvidelse af gennemgangsboringer til et lille overmål. Anvend kun de lignotede rivaler til boringer uden afbrydelse. Opbevar dem i afspændt stand.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Udhængslængde L ₁ | 91 mm |
| Nominel Ø D _c | 12 mm |
| Skafffirkant □ | 10 mm |
| Samlet længde L | 152 mm |
| Skærlængde L _c | 56 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 859 |
| Spiralvinkel | 7-8 grader |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Phillips-bit |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |