

Garant**Justerbar håndrival, Nominel Ø DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160500 14
GTIN	4045197250698
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Indtil 5 mm lignotet, fra 6 mm med **venstrespiral** 7-8°. Rivalkroppen er slidset og kan ved hjælp af en skrue spredes ca. 1/100 af rival-Ø (f.eks. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Anvendelse:

Til udvidelse af gennemgangsboringer til et lille overmål. Anvend kun de lignotede rivaler til boringer uden afbrydelse. Opbevar dem i afspændt stand.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	14 mm
Udhængslængde L ₁	97 mm
Skafffirkant □	11,2 mm
Samlet længde L	163 mm
Skærlængde L _c	61 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 859
Spiralvinkel	7-8 grader
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		