

**Garant****Justerbar håndrival, Ø DC: 13,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160600 13,5
GTIN	4045197250896
Artikelklasse	110

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.  
Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D <sub>c</sub>	13,5 mm
Indstillingsområde Ø	13,5 - 15,5 mm
Skafffirkant □	7 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	50 mm
Samlet længde L	146 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet