

**Stifthul-rival 1:50, ubelagt, Nominel Ø DC: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	161200 4
GTIN	4045197088901
Artikelklasse	120

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk stigende skær (1 mm på 50 mm længde).

Str. 1,2 – 2,5 – **ligenotet; form A.**

Str. 3 – 25 – **spiralnotet. Form B.**

Anvendelse:

Til oprivning af koniske borer med hånden til koniske stifter iht. ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Anbefaling:

Til udgangsboring anbefales konisk bor til stifthuller nr. 116310.

Teknisk beskrivelse

stor Ø D ₂	5,26 mm
Nominel Ø D _C	4 mm
lille Ø D ₃	3,9 mm
Skafffirkant □	4 mm
Samlet længde L	93 mm
Skærlængde L _c	68 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 9
Konusforhold	1:50

Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	betinget egnet		
tør	betinget egnet		