

**Konisk rival 1:10, lille × stor Ø: 3X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Artikelklasse	120

Beskrivelse**Udførelse:**

Ligenotet håndrival med konisk stigende skær (fra 1 mm til 10 mm længde).

Anvendelse:

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

Teknisk beskrivelse

lille Ø D ₃	3 mm
stor Ø D ₂	10 mm
Skafffirkant □	6,3 mm
Samlet længde L	100 mm
Skærlængde L _c	70 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:10
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		