

**Stifthul-rival 1:50, ubelagt, Nominel Ø DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	161200 6
GTIN	4045197088925
Artikelklasse	120

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk stigende skær (1 mm på 50 mm længde).

Str. 1,2 – 2,5 – **ligenotet; form A.**

Str. 3 – 25 – **spiralnotet. Form B.**

**Anvendelse:**

Til oprivning af koniske borer med hånden til koniske stifter iht. ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Anbefaling:**

Til udgangsboring anbefales konisk bor til stifthuller nr. 116310.

**Teknisk beskrivelse**

lille Ø D <sub>3</sub>	5,9 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	6 mm
stor Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Skafftirkant □	6,3 mm
Samlet længde L	135 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	105 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 9
Konusforhold	1:50

Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	betinget egnet		
tør	betinget egnet		