

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

PKD-fræsevendepatte med et skær.

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm. $a_{p \text{ maks.}} = 3,5$ mm.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Serie	Softcut®
Hjørneradius	0,4 mm
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	APHT 133504 FR
Type	PKD

Skæremateriale	PKD
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1000 m/min	N
tør	egnet		