

Garant**NC-rival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162951 1
GTIN	4045197366009
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Bemærk:

Til **pasning H7**, se nr. 162900 og 163000.

Til rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	13 mm
Nominel Ø D_c	1 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/o
Skaft-Ø D_s	1 mm
Samlet længde L	34 mm
Skærlængde L_c	5 mm
Ø-område	0,95 - 1,06 mm
Antal skær Z	3
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,05 - 0,1 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard

Indvendig køling	nej
Skaft	DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	5 m/min	K
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		