

Garant**Spånbrydertapper, nitreret, MF: 8X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132880 8X0,75
GTIN	4045197074140
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Fordel:**

Tørbearbejdning ved gråt støbejern – kølesmøremiddel er ikke nødvendigt. Meget slidstærk pga. nitreret overflade.

Bemærk:

med 4 skær.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 7,2 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	8 mm
Kernehul-Ø	7,2 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	80 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M8×0,75
Belægning	nitret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG	egnet	13 m/min	K
GGG	betinget egnet	9 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		