

Garant**NC-rival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 162951 2 |
| GTIN | 4045197366023 |
| Artikelklasse | 110 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Bemærk:

Til **pasning H7**, se nr. 162900 og 163000.

Til rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skafttolerance | h6 |
| Udhængslængde L ₁ | 22 mm |
| Nominel Ø D _c | 2 mm |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm ² | 0,15 mm/o |
| Skaft-Ø D _s | 2 mm |
| Samlet længde L | 49 mm |
| Skærlængde L _c | 11 mm |
| Ø-område | 1,91 - 2,12 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Riveovermål i Ø vejledende værdi | 0,05 - 0,1 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | Fabriksstandard |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Indvendig køling | nej |
| Skaft | DIN 1835 A med h6 |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Phillips-bit |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| Alu | egnet | 20 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 20 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 10 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 7 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 5 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 5 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 5 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 5 m/min | S |
| GG (G) | betinget egnet | 5 m/min | K |
| CuZn | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Uni | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |