

Garant**Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, MF: 4X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132870 4X0,5
GTIN	4045197073976
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftigt skæreansnit.**Føringsgevind **med smørenoter.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 3,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	3,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	4 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	63 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M4x0,5
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

