

Garant**NC-rival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 17,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162951 17,5
GTIN	4045197366337
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:****Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.****Bemærk:**Til **pasning H7**, se nr. 162900 og 163000.

Til rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm/o
Skafttolerance	h6
Nominel Ø D_c	17,5 mm
Udhængslængde L_1	136 mm
Skaft-Ø D_s	14 mm
Samlet længde L	182 mm
Skærlængde L_c	56 mm
Ø-område	17,01 - 17,5 mm
Antal skær Z	8
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,2 - 0,3 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard

Indvendig køling	nej
Skaft	DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	5 m/min	K
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		