



Trykluftligeslibere, Type: 48325



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079443 48325
GTIN	616026483255
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.

Kompakt og gearløs 300 watt ligesliber med et maks. omdrejningstal på **25000 1/min.**

Omdrejningstalovervågning for konstant omdrejningstal under belastning. Det for koblede filter forlængere værktøjets levetid.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,41 kg
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Længde	202 mm
Maks. luftbehov	648 l/min
Arbejdsstøj	79 dB(A)
Spændepatron-Ø	6 mm

Udgangseffekt	298 W
Producentbetegnelse	48325
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændepatron Type 01497	079449 01497
-------------------------	--------------