

Garant**Spånbrydertapper, nitreret, MF: 12X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132880 12X1,5
GTIN	4045197074188
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Fordel:**

Tørbearbejdning ved gråt støbejern – kølesmøremiddel er ikke nødvendigt. Meget slidstærk pga. nitreret overflade.

Bemærk:

med 4 skær.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,5 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	10,5 mm
Gevind-Ø	12 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Samlet længde L	100 mm

Skafftirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M12×1,5
Belægning	nitret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG	egnet	13 m/min	K
GGG	betinget egnet	9 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		