


Garant**Blød bakke, Type: 80A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	363034 80A
GTIN	4062406358723
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til dannelse af individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.

Bemærk:

Svalebålføring til bakke-hurtigskiftesystem tilgængelig. Udførelse S i stål og A i aluminium.

Savet materiale, kun bearbejdet undersiden. Ved artikel 363034 80A må der kun spændes med højst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Ved artikel 363034 120A må der kun spændes med højst 34 Nm (34 Nm = 1 t). Ved artikel 363034 160A må der kun spændes med højst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde h	24 mm
passer til farvekode	Xtric 50
Materiale	EN AW-7075
Kæbelængde l	40 mm
Kæbebredde b	80 mm
Produkttype	Skruestikkæbe

