



## Trykluftligeslibere, Type: 52669



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079443 52669
GTIN	616026526693
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.

**Kraftig og gearløs** 750 watt ligesliber med et maks. omdrejningstal på **20000 1/min.**

**Patenteret omdrejningstalovervågning** for konstant omdrejningstal, selv under belastning.

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

### Teknisk beskrivelse

Spændepatron-Ø	6 mm
Længde	221 mm
Producentbetegnelse	52669
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Maks. luftbehov	1254 l/min
Udgangseffekt	744 W
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Arbejdsstøj	79 dB(A)

Vægt	1 kg
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber

---

## Tilbehør

Spændepatron Type 50016	079449 50016
-------------------------	--------------