

Garant**5-akset skruestik Xpent, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361100 2
GTIN	4045197809216
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.**
- **Fleksibelt, modulært spændesystem.**
- **Alle funktionsflader er hærdede og slebne.**
- **Spændekraft indtil 40 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.**
- **Begge spændemoduler kan positioneres individuelt på basisskinnen.**
- **Variabelt spænde- eller justeringsområde.**
- **Gentagelsesnøjagtighed < 0,01 mm.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.**

Anvendelse:

Perfekt til ægte 5-sidet bearbejdning.

I forbindelse med forskellige bakker er der mulighed for både traditionel, glatfladet opspænding og opspænding af ræmner.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelforlænger, håndsving / sekskantskruetrækker (ved type 1S), spændemodul fix, spændemodul mobil.

Specialtilbehør:

Spændemoduler nr. 361105 – 361110, mellembakke nr. 361111, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120, spændejern nr. 361165, momentnøgle nr. 656050 str. 120, skruetrækkerindsats nr. 643329, emnestop nr. 360094, bakker nr. 361123 – 361138.

Bemærk:

Passende bakker nr. 361123 – 361137 og forsatsbakker nr. 361140 – 361151 medfølger ikke. Ved en spændingssituation på S4 kræves der en yderligere spindelforlænger nr. 361120. For perfekt smøring af værktøjet anbefaler vi universalfedt nr. 083592 PLUS.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde S4	286 - 386 mm
Højde h	45 mm
Vægt	41 kg
C ₁	147,5 mm
Spændeområde S2	104 - 208 mm
Basisenhedshøjde c	195,5 mm
Spændeområde S3	186 - 290 mm
Længde L	454 mm
Bredde B	125 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Maks. moment	90 Nm
Notbredde n H7	20 mm
Spændeområde S1	6 - 108 mm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	10 mm
Farvekode til passende tilbehør	Xpent1-2
Serie	Xpent
Stor spindelforlænger	100
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Blød bakke Til type 80	361130 80
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 80	361142 80
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 80	361146 80

Grebsindsats Type 5	361160 5
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 80	361145 80
Basisskinne Type 650	361115 650
Basisskinne Type 450	361115 450
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 125	361145 125
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 100	361146 100
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 100	361143 100
Bakkependulerende Til type 125	361127 125
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 80	361149 80
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 80	361143 80
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 100	361145 100
Bakke til støttelister Til type 125	361131 125
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 100	361147 100
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 125	361140 125
Forsatsbakke prisme Til type 100	361148 100
Grebsindsats Type 4	361160 4
Basisskinne Type 1050	361115 1050
Gripp-bakkependulerende Til type 125	361129 125
Bakke standard Til type 80C	361125 80C
Basisskinne Type 850	361115 850
Grebsindsats Type 3	361160 3
Spindelforlænger Type 100 mm	361120 100
Bakke Gripp, en del Til type 125	361123 125
Spindelforlænger Type 400 mm	361120 400
Grundbakke Til type 125	361132 125
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 100	361141 100
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 125	361144 125
Spændemodul mobilt Til type 1	361110 1
Grebsindsats Type 1	361160 1

Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 125	361143 125
Grebsindsats Type 2	361160 2
Håndsving Type 10	361167 10
Forsatsbakke prisme Til type 125	361148 125
Gripp-bakkestiv Til type 125	361128 125
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 100	361144 100
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 80	361147 80
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 80	361141 80
Bakke standard Til type 100C	361125 100C
Spændemodul mobilt Til type 2	361110 2
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 125	361147 125
Basisskinne Type 550	361115 550
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 125	361149 125
Adapterplade Til type 550	361170 550
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 125	361141 125
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 100	361140 100
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 100	361149 100
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 100	361142 100
Spindelforlænger Type 200 mm	361120 200
Forsatsbakke prisme Til type 80	361148 80
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 80	361144 80
Adapterplade Til type 450	361170 450
Bakke til drejede spændemodulerstiv Til type 125	361126 125
Blød bakke Til type 125	361130 125
Spændejern Type CS1	361165 CS1
Grebsindsats Type 6	361160 6
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 125	361142 125
Bakke standard Til type 125	361125 125
Spændemodul fast Til type 2	361105 2

Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 80	361140 80
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 125	361146 125
Spændemodul fast Til type 1	361105 1