

Garant**Spændemodul mobilt, Til type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361110 2
GTIN	4045197809254
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

Passer til:

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123 – 361138.

Specialtilbehør:

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

Bemærk:

Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.

Teknisk beskrivelse

Højde H	174,5 mm
Vægt	11 kg
H ₁	147,5 mm

Længde L	126 mm
Bredde B	125 mm
passer til farvekode	Xpent1-2
Serie	Xpent
Produkttype	Spændeelement