

Garant**GARANT Softcut® HSI fasfræser 45°, med boring, Ø D: 53,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Velegnet til frem- og tilbagegående affasning.

Passer til:

Vendeplatter SO.T1205.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Serie	Softcut®
Opnåelig faslængde l	22 mm
Mindste Ø D	53,9 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3
passende vendeskærsplatter	SO.T 120504 PDER
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	65 mm

Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Største Ø D ₁	85 mm
Opnåelig fashøjde h	15 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833
-----------------------------	--------