



LED-EX-akku-arbejdslampe, Type: NOVA-EXR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet arbejdslampe, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Ekstremt kraftig belysning og meget lang levetid.

Kraftig og robust LED-EX-akku-arbejdslampe.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel på 5 m.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	1
Akku-kapacitet	3,35 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet

Egenskab	Egnet til Ex-område
Batterispænding	21,6 V
Lysvarighed, trin 2	4 h
Lysnet, trin 2	4000 lm
Batteritype	Lithium-ion
Vægt	3900 g
Lyskilde	LED-modul
Farvetemperatur	6000 K
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Lyskilde kan udskiftes	nej
CRI-værdi	80
ATEX-zone	Zone 21
ATEX-zone	Zone 1
Totalbredde	261 mm
Brændetid	2 h
Samlet højde	130 mm
Samlet længde	270 mm
Lysnet	2000 lm
Producentbetegnelse	NOVA EX R
Produkttype	Arbejdslygte