

**Båndsavsklinge, Type: 898-12/14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078206 898-12/14
GTIN	045242536429
Artikelklasse	07A

Beskrivelse**Udførelse:**

Premium-båndsavsklinge 898,52 mm × 12/14 TPI er egnet til en materialetykkelse på 4–8 mm.

Anvendelse:

Egnet til metalmateriale

Passer til:

Akku-kompakt-båndsav nr. 078205 str. M18FBS85.

Leveringsomfang:

Inkl. 3× premium-båndsavsklinger.

Teknisk beskrivelse

Længde	900 mm
Produkttype	Båndsavsklinge af metal