


LOMU...08ER-GH, PR1225, Vendeplattestørrelse: 10

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225230 10
GTIN	2050001942043
Artikelklasse	25A

Beskrivelse
Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e=0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 - 0,3 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOMU...04ER-GM

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...04ER-GM
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR1225
Skæremateriale	HM

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,3 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning