


LOMU...08ER-SM, PR1225, Vendeplattestørrelse: 10

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------|
| Bestillingsnummeret | 225232 10 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 25A |

Beskrivelse
Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e=0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| ISO-kode, vendeskærplatte | LOMU...08ER-SM |
| Type | INOX |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Type | PR1225 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,06 - 0,15 mm |
| Antal skift/skær | 4 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 160 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 140 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 120 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 110 m/min | M |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |