

Re-Bo**Rundsavklinger af metal fin, ubelagt, Ø×tykkelse: 160X2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	175000 160X2,5
GTIN	4045197243355
Artikelklasse	17A

Beskrivelse**Udførelse:**

DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A. Lige tænder med forholdsvis små tandbunde. Alle klinger er slebet fri på siderne med hulslibning. Alle størrelser med 200 mm Ø og meget smalle klinger har borekrave til stabilisering. Nøjagtighed, tandform og frislibning på siderne svarer til DIN 1840.

Anvendelse:

Til tyndvæggede emner og små skæredybder.

Bemærk:

De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	2,5 mm
Borings-Ø	32 mm
Ø	160 mm
Antal tænder Z	128

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 1837
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	11 m/min	M
GG (G)	egnet	27 m/min	K
CuZn	egnet	400 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		