



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 2×D, Ø Dc: 22mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236614 22
GTIN	4047109278011
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Boringstolerance:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.**
- **Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.**
- **Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.**
- **Mulighed for akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**

#### Anvendelse:

- **Ved ekstreme bearbejdningssituationer.**

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 07T208 20-...

Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	44 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	22
Udhængslængde L <sub>A</sub>	63 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0