

Garant**Spånbrydertap til rør i armeret stål, ubelagt, PG: PG13,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133450 PG13,5
GTIN	4045197074935
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Som spånbrydertap eller til efterskæring i hånden.

Til stålpanserrørgevind DIN 40430.

Bemærk:

Skaftet er udført iht. DIN 40432.

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 20,4 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 19 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	19 mm
Gevindstigning	1,41 mm
Gevind-Ø	20,4 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Skaft-Ø D _s	16 mm

Samlet længde L	80 mm
Skafffirkant □	12 mm
Skæremateriale	HSS E
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	61,2 mm
Gevindstørrelse	Pg13,5
Belægning	ubelagt
Gevindtype	Pg
Flankevinkel	80 grader
Norm	DIN 40432
Gevindstandard	DIN 40430
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N

Olie	egnet
våd, maksimal	betinget egnet