



Trykluftligeslibere, Type: ST100



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Artikelklasse	03P

Beskrivelse

Udførelse:

ATA – trykluftligesliber **med 3 mm spændetænger** til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver.

Integreret forfilter. 40 W ligesliber med høj betjeningskomfort og et maksimalt omdrejningstal på 100000 1/min.

Anvendelse:

Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke smøres med olie!

Teknisk beskrivelse

Spændepatron-Ø	3 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	ST100
Arbejdsstøj	62 dB(A)
Længde	160 mm
Udgangseffekt	40 W
Maks. luftbehov	170 l/min
maks. omdrejningstal	100000 min ⁻¹
Vægt	0,24 kg
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP

Produkttype

Ligesliber