



Spånbrydertapper, TiN, UNF: 3/4-16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	133405 3/4-16
GTIN	4045197532879
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Med **skæreansnit** og **speciel TiN-belægning**, til **rust- og syrebestandigt stål**.

Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8 %).

Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint** ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 110 mm

Skaft-Ø: 14 mm

Skaftfirkant: 11 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	16
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	19,05 mm
Snitvinkel	50 grader
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 374

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø	14 mm
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
Skaftfirkant	11 mm
Gevinddybde	57,15 mm
Gevindstigning	1,587 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	3/4-16
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå