

**Spånbrydertapper, ubelagt, UNF: 7/8-14****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 133402 7/8-14 |
| GTIN | 4045197594846 |
| Artikelklasse | 12H |

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,4 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Antal skær Z | 4 |
| Kernehul-Ø | 20,4 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Gevind-Ø | 22,23 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 14 |
| Norm | DIN 374 |
| Skæremateriale | HSS E |

| | |
|----------------------------|--|
| Skaft-Ø D _s | 18 mm |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Skaftfirkant □ | 14,5 mm |
| Gevinddybde | 66,69 mm |
| Gevindstigning | 1,814 mm |
| Gevindtype | UNF |
| Gevindstørrelse | 7/8-14 UNF |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Toleranceklasse | 2B |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |

