

**Garant****Spiraltapper, ubelagt, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134200 M2
GTIN	4045197074980
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

2 spiralnoter med **polerede** spånrum.

**Fordel:**

Den stærke snoning og de brede noter giver en sikker spåntransport.

**Anvendelse:**

**Egnet op til maks. 300 N/mm<sup>2</sup> trækstyrke.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Gevindstigning	0,4 mm
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	2 mm
Kernehul-Ø	1,6 mm
Norm	DIN 371

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Samlet længde L	45 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	gul
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
PMMA akryl	egnet	30 m/min	N
PEEK	egnet	30 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet