



Spånbrydertapper, TiN, UNF: 10-32



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 133405 10-32 |
| GTIN | 4045197532817 |
| Artikelklasse | 11H |

Beskrivelse

Udførelse:

Med **skæreansnit** og **speciel TiN-belægning**, til **rust- og syrebestandigt stål**.

Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8 %).

Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint** ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 70 mm

Skaft-Ø: 3,5 mm

Skaftfirkant: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 4,1 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gevind-Ø | 4,83 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Kernehul-Ø | 4,1 mm |
| Snitvinkel | 50 grader |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevindgange pr. tomme | 32 |
| Norm | DIN 374 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaft-Ø | 3,5 mm |
| Samlet længde L _{i alt} | 70 mm |
| Skaftfirkant | 2,7 mm |
| Gevinddybde | 14,49 mm |
| Gevindstigning | 0,794 mm |
| Gevindtype | UNF |
| Gevindstørrelse | 10-32 |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Toleranceklasse | 2B |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning |
| Farvering | blå |