

Garant**Spiraltapper, ubelagt, M: M4****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 134200 M4 |
| GTIN | 4045197075017 |
| Artikelklasse | 11H |

Beskrivelse**Udførelse:**

2 spiralnoter med **polerede** spånrum.

Fordel:

Den stærke snoning og de brede noter giver en sikker spåntransport.

Anvendelse:

Egnet op til maks. 300 N/mm² trækstyrke.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|---------|
| Kernehul-Ø | 3,3 mm |
| Gevind-Ø | 4 mm |
| Antal spånnoter | 2 |
| Gevindstigning | 0,7 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Norm | DIN 371 |

| | |
|----------------------------|--|
| Skaft-Ø D _s | 4,5 mm |
| Samlet længde L | 63 mm |
| Skaftfirkant □ | 3,4 mm |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevinddybde | 12 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M4 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Spiralvinkel | 40 grader |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
| Farvering | gul |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu | egnet | 13 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 13 m/min | N |
| PMMA akryl | egnet | 30 m/min | N |
| PEEK | egnet | 30 m/min | N |
| Olie | egnet | | |

våd, maksimal

betinget egnet