



## Trykluftligeslibere, Type: 51813



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079441 51813
GTIN	616026518131
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip. Stiftsliber med et omdrejningstal på **100000 1/min.** Udstyret med højhastigheds-kvalitetslejer.

#### Anvendelse:

**Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	0,4 kg
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Længde	135 mm
maks. omdrejningstal	100000 min <sup>-1</sup>
Maks. luftbehov	170 l/min
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Udgangseffekt	75 W
Spændepatron-Ø	3 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer

Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber