



Trykluftligesliber, spændetangs-Ø 6 mm, Type: G2412



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Trykluftligesliber. Robust og med rolig kørsel. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start.
Spændetangs-Ø 6 mm. Kort udførelse, maks. omdrejningstal **20000 omdr./min.**

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Længde	180 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Maks. luftbehov	618 l/min
Vægt	0,5 kg
Udgangseffekt	350 W
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Arbejdsstøj	79 dB(A)
Producentbetegnelse	G2412-1

Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	079459 6
--	----------