

 Atlas Copco

## Trykluftligesliber G2414, spændetangs-Ø 6 mm kort, Type: S200



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079447 S200
GTIN	7322590013615
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Effektive og robuste ligeslibere** med meget **rolig gang**. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem **8500 og 25000 omdr./min.** Kort konstruktion, længde 215 mm.

**Spændetangs-Ø 6mm.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Reservedel:

#### Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):

Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	540 l/min
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	G2414 S200
Udgangseffekt	900 W

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Vægt	0,78 kg
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

---

## Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	079459 6
--	----------