

**Garant****Spiraltapper, ubelagt, M: M7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134600 M7
GTIN	4045197075451
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Stabil udførelse, med 15 – 20° højredrejet spiral.**

Str. M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	6 mm
Gevind-Ø	7 mm
Gevindstigning	1 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Samlet længde L	80 mm

Skafftirkant □	5,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	14 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M7
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

