

**Garant****Spiraltapper, ubelagt, M: M2,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134600 M2,6
GTIN	4045197075383
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Stabil udførelse, med 15 – 20° højredrejet spiral.**

Str. M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,45 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 2,8 mmSkaftfirkant  $\square$ : 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,45 mm
Kernehul-Ø	2,1 mm
Gevind-Ø	2,6 mm
Antal spånnoter	2
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø $D_s$	2,8 mm
Samlet længde L	50 mm

Skafftirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	5,2 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

