



Trykluftligeslibere, Type: 51701



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079441 51701
GTIN	616026517011
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip. Turbinedrevet minisliber uden gear med et maksimalt omdrejningstal på **60000 1/min** Keramisk lejret trykluftdrev med **patenteret omdrejningstalovervågning** for konstant omdrejningstal under belastning.

Anvendelse:

Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	66 dB(A)
Længde	132 mm
Maks. luftbehov	228 l/min
maks. omdrejningstal	60000 min ⁻¹
Vægt	0,4 kg
Udgangseffekt	75 W
Producentbetegnelse	51701
Spændepatron-Ø	3 mm

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændepatron Type 51673	079449 51673
-------------------------	--------------