

 Atlas Copco

Trykluft pistolvinkelsliber, Type: G2302



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Mini-vinkelsliber i pistolform med to Roloc[®]-mini-slibetallerkener Ø 50/75 mm. Omdrejningstal kan doseres fint via startknappen. Høj betjeningskomfort takket det gummibelagte håndtag.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits): Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Bemærk:

3M Roloc[®]-minislibesystemet Ø 55 / 75 mm finder du fra nr. 554005.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	G2302
Vægt	0,6 kg
Maks. skive-Ø	75 mm
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Min. skive-Ø	50 mm

Udgangseffekt	175 W
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Maks. luftbehov	534 l/min
maks. omdrejningstal	17000 min ⁻¹
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Slibeskive984F Korn 80	554006 80
Slibeskive237AA Korn 400	554009 400
Slibeskive787C Korn 60	554016 60
Slibeskive(CER) Korn 36	554013 36
Slibeskive(ZA) Korn 36	554018 36
Slibeskive984F Korn 60	554006 60
Slibeskive(CER) Korn 120	554013 120
Slibeskive787C Korn 80	554016 80
Combidisc® slibeskiveDiamant Korn 120	554033 120
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 120	554023 120
Slibeskive(ZA) Korn 60	554019 60
Slibeskive787C Korn 60	554014 60
Slibeskive237AA Korn 180	554008 180
Slibeskive(ZA) Korn 50	554018 50
Slibeskive(ZA) Korn 80	554018 80
Slibeskive787C Korn 120	554014 120
Slibeskive237AA Korn 600	554008 600
Slibeskive237AA Korn 280	554009 280

Slibeskive984F Korn 36	554006 36
Combidisc® slibeskiveDiamant Korn 220	554033 220
Slibeskive787C Korn 80	554014 80
Slibeskive787C Korn 36	554016 36
Slibeskive(ZA) Korn 120	554019 120
Slibeskive237AA Korn 600	554009 600
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 36	554024 36
Slibeskive984F Korn 80	554005 80
Slibeskive(ZA) Korn 36	554019 36
Slibeskive(ZA) Korn 60	554018 60
Slibeskive(CER) Korn 80	554013 80
Slibeskive(CER) Korn 120	554012 120
Slibeskive237AA Korn 120	554009 120
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 36	554023 36
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 60	554024 60
Slibeskive(CER) Korn 60	554013 60
Slibeskive(ZA) Korn 80	554019 80
Slibeskive(ZA) Korn 50	554019 50
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 80	554024 80
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 120	554024 120
Slibeskive(CER) Korn 36	554012 36
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 60	554023 60
Slibeskive237AA Korn 180	554009 180
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 80	554023 80
Slibeskive787C Korn 36	554014 36
Slibeskive984F Korn 36	554005 36
Slibeskive787C Korn 120	554016 120
Combidisc® slibeskiveDiamant Korn 60	554033 60
Slibeskive984F Korn 60	554005 60

Slibeskive237AA Korn 400	554008 400
Slibeskive237AA Korn 280	554008 280
Slibeskive(CER) Korn 60	554012 60
Slibeskive(ZA) Korn 120	554018 120
Slibeskive237AA Korn 120	554008 120
Slibeskive(CER) Korn 80	554012 80