

Garant**Spiraltapper, ubelagt, M: M4,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134600 M4,5
GTIN	4045197075420
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15 – 20° højredrejet spiral.**

Str. M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 3,7 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,7 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	4,5 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	70 mm

Skaktfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

