

 Atlas Copco

## Trykluftligesliber, spændetangs-Ø 6 mm, Type: G2422



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Trykluftligesliber.** Robust og med rolig kørsel. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start.

**Spændetangs-Ø 6 mm.** Lang udførelse med slank spindel, perfekt til borer, maks. omdrejningstal **20000 omdr./min.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):** Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Maks. luftbehov	618 l/min
Vægt	0,7 kg
Producentbetegnelse	G2422-1
Længde	277 mm
Maks. vibration iht. EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Udgangseffekt	350 W

Arbejdsstøj	77 dB(A)
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

---

## Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	079459 6
--	----------